

CADstar Lava™ Ultimate



Der große Vorteil von Lava™ Ultimate ist die höhere Stabilität des Materials und die einfache Politur der fertigen Restauration durch den Zahnarzt. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restaurationsmaterial bietet mit einer Biegefestigkeit von 200 MPa eine höhere Biegefestigkeit als alle anderen CAD/CAM-Materialien, bei denen auf das Brennen verzichtet werden kann. Bislang erreichen CAD/CAM-Materialien mit einem reinen Chairside-Arbeitsablauf höchstens ca. 150 MPa.